

**DC.T 11T304, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Typ	CA125P

Lamač triesok

HQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie