

**DCMT 070208, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070208
Lamač triesok	GK

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie