

**DCMT 070204, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260483 CA125P
GTIN	4960664018079
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Lamač triesok

GK

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie