

**VBMT 110304, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 260 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie