

**CNMG 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	PQ
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie