


**Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 120412, na stredné obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Typ	CA115P
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PMG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

