

**DNMG 150604, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Lamač triesok	PMG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie