


**CNMM 190612, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PX
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190612
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	1 - 11 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie