

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie