


**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250213 CA115P
GTIN	4960664042418
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	WQ
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Posuv f	0,14 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie