

**WN.G 080408, Typ: CA115P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA115P
GTIN	4960664046409
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WN.G 080408
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	PMG
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie