

**DC.T 11T304, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA115P
Rezný materiál	HM

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie