



## Otočná rezná platnička na sústruženie TNMG 160404, na stredné obrábanie, Typ: CA115P



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Trieda položky	25E

### Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	CA115P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	PMG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie