

**TNMG 160408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	PQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie