

**Otočná rezná platnička na sústruženie VNMG 160404, na dokončovacie obrábanie****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM

Technický list

Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie