

**WNMG 080408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	HQ
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie