

**DNMG 080412 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	6
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Lamač triesok	WQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie