

**WNMG 080412, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PMG
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Podmienka rezu	kontinuálny
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	CA115P

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie