

**DC.T 11T302, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Typ	CA115P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Lamač triesok	HQ
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie