

**DCMX 070204 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Lamač triesok	WP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 1 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 070204
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm

Podmienka rezu	kontinuálny
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie