

**DCMT 11T302, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	GK
Typ	CA115P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 340 m/min
Tolerancia	M

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie