

**Garant****DC.T 11T302, Typ: CB7010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Lamač triesok	SM
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie