

Medzný strmeňový kaliber, jednostranný, Typ: A



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484227 A
GTIN	2050002077607
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Kované vyhotovenie z kalibračnej ocele. Kontrolné plochy kalené, brúsené a lapované. Strana dobrých dielov s prídavkom na opotrebovanie podľa DIN 7163.

Medzný strmeňový kaliber s triedou tolerancie ISO, napr. č. 484227 **vel. 125,05 M6** alebo číselná tolerancia, napr. č. 484227 **vel. 125,05 + 0,01/ -0,02**. Pre ISO **polohy tolerančného poľa a – zc v základných úrovniach tolerancie 6 – 13**.

Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

Norma:

Baumaße nach **DIN 2231**.

Upozornenie:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke **zadajte polohu tolerančného poľa (a – zc) a základnú úroveň tolerancie (6 – 13)**. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

Technický opis

Menovitý rozmer	100 - 109,999 mm
Tolerančné pole	a
Tolerančné pole	b

Tolerančné pole	c
Tolerančné pole	d
Tolerančné pole	e
Tolerančné pole	ef
Tolerančné pole	f
Tolerančné pole	fg
Tolerančné pole	g
Tolerančné pole	h
Tolerančné pole	j
Tolerančné pole	k
Tolerančné pole	m
Tolerančné pole	n
Tolerančné pole	p
Tolerančné pole	r
Tolerančné pole	t
Tolerančné pole	u
Tolerančné pole	v
Tolerančné pole	x
Tolerančné pole	y
Tolerančné pole	cd
Tolerančné pole	js
Tolerančné pole	z
Tolerančné pole	za
Tolerančné pole	zb
Tolerančné pole	zc
Materiál	Kalibračná oceľ
Norma	DIN 7163
Norma	DIN 2231
Norma	DIN 2231

Druh kalibru	kontrolný kaliber
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Kvalita	6
Kvalita	7
Kvalita	8
Kvalita	9
Kvalita	10
Kvalita	11
Kvalita	12
Kvalita	13
Kalibrácia	L8
Druh produktu	Medzný strmeňový kaliber

Služby

KalibráciaMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 200	028700 200
Kalibrácia DAkkSMedzný strmeňový kaliber maximálny menovitý rozmer 160	028710 160