

**DC.T 11T304, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Lamač triesok	MQ
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie