

**DC.T 070202, Typ: SW05****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 100 m/min
Hlavné použitie	Ti
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie