

**DC.T 11T302, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie