



## Preplachovacia fréza s 20° uhlovou hlavou, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725610 200
GTIN	4003773081913
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 59 HRC). Kliešte čierne atramentované, hlava leštená. Rukoväť s viacpložkovým opláštením. **S otváracou pružinou** a integrovaným blokovaním. **Hlava naklonená pod uhlom 20° na rovné rezy.**

#### Použitie:

Na rezanie mäkkých materiálov, ako je plast-hliník, meď (aj medené napájacie lišty do 3 × 10 mm), olovo.

#### Materiál:

Chróm-vanádiová elektrická oceľ, kovaná a kalená v oleji v niekoľkých úrovniach.

### Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	6 mm
Brit	indukčne kalené
zahnutá hlava	20 Stupeň
Rukoväť	Viacpložkový plášť
Materiál	chróm-vanádiová elektrická oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
s otváracou pružinou	áno

s nastavovacou skrútkou

áno

Druh produktu

rezacie kliešte