



Sortiment bitov „Security“ s ovládacím nástrojom 32-dielna, Počet dielov: 32



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676102 32
GTIN	4013288228352
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. **Rukoväť skrutkovača Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Použitie:

Špeciálne profily na zaisťujúce zaskrutkovanie.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran s kolíkom: 1 ks Vel. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 1 ks Vel. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný štvorhran: 1 ks Vel. 0; 1; 2; 3

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TRI-WING®: Č. 675370 po 1 ks Vel. 1; 2; 3

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TORQ-SET®: Č. 675360 po 1 ks Vel. 6; 8; 10; 1/4

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na zverák: Č. 675395 po 1 ks Vel. 4; 6; 8; 10

Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K

Technický opis

Výstupný profil

skrutkovač na skrutky
TORX® s otvorom

Výstupný profil	Súprava skrutkovačov Torq
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	4-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač s otvorom
Výstupný profil	Vložka na zverák
Počet dielov	32
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj