


**Rezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 6/0,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Trieda položky	26C

Popis**Prevedenie:**

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak rezných platničiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
INSL	19 mm
Uhlový Polomer r	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,6 mm
Posuv pre zapichovanie	0,13 - 0,25 mm/ot,
Šírka zápichu w	6 mm

Posuv pre sústruženie	0,24 - 0,42 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov