


**Rezné vložky HELIGRIP, IC8250, Šírka zápichu w / zaoblenie hrany R: 4/0,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273409 4/0,4
GTIN	7291075488395
Trieda položky	26C

Popis**Prevedenie:**

Optimalizované tvárnenie triesok a kontrola triesok.

Použitie:

Na axiálne a radiálne sústruženie zápichov, upichovanie a zapichovanie, axiálne upichovanie, ako aj na vnútorné obrábanie. (Rezné vložky HELIGRIP pre axiálne upichovanie sú kompatibilné len s držiakom HFHR).

Vhodné pre:

Držiak rezných platničiek č. 273766 – 273768.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Tolerancia Šírka zápichu w	0,05 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,4 mm
Posuv pre zapichovanie	0,09 - 0,15 mm/ot,
INSL	19 mm
Posuv pre sústruženie	0,18 - 0,24 mm/ot,

Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	1
Rezný materiál	HM
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	T
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	45 - 260 m/min
Typ	IC8250
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov