

**DCMT 11T308, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie