

**TNMG 220408, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Lamač triesok	PS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4,5 mm
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie