



Nožnice na plech, Typ: 7232466



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi priaznivé prevádzkové náklady vďaka dlhej životnosti raznice a matrice.**
- **Rýchlovýmenný systém QuickIN pre rýchlu výmenu raznice a matrice bez použitia nástroja.**
- **Smer práce je možné zmeniť bez použitia nástroja.**

Výkonné prestrihovacie nožnice s neobmedzeným krivočiarym pohybom pre výrezy a výseky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory nájdete pod číslom 073851 – 073858 alebo ako štartovaciu súpravu pod č. 073863 – 073867. Nabíjačky pod č. 073866.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Balenie	systemový kufor (L-Boxx)
Polomer najmenšieho oblúka	7 mm
Rýchlosť rezania	1,5 m/min
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm ²	1,8 mm
Príkon	1700 W

Hmotnosť	3,6 kg
Sieťová frekvencia	50 Hz
Šírka rezu	14 mm
Počet zdvihov	820 min ⁻¹
Sieťové napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm ²	3,5 mm
Označenie výrobcu	BLK 3.5E
Druh produktu	Nožnice na plech