

Príkľepová vŕtačka, Typ: SBE800-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Trieda položky	03D

Popis

Prevedenie:

Príkľepové vŕtanie s vysokou ochranou používateľa.

Príkľepové vŕtačky sú vybavené automatickou bezpečnostnou spojkou Metabo S-automatic. Keď sa vŕtačka zablokuje, pohon sa okamžite mechanicky odpojí, aby sa minimalizoval spätný krútiaci moment pôsobiaci na používateľa.

- **Motor Metabo Marathon s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť.**
- **Vreteno s vnútorným šesťhranom pre bity skrutiek umožňuje použitie bez vŕtacieho skľučovadla.**

Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok.

Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla, prídavnej rukoväti, hĺbkového dorazu vŕtania a plastového kufríka.

Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
Hmotnosť	2,3 kg
maximálny \varnothing špirálovitého vrtáku do betónu	20 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	1200 min ⁻¹

Sieťové napätie	230 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	8 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	3200 min ⁻¹
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Maximálny ťahovací moment	10 Nm
Maximálny ťahovací moment	26 Nm
Príkon	800 W
Sieťová frekvencia	50 Hz
Rozsah upínania vrtacieho skľučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	SBE 800-2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	25 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálna nárazová hodnota	51200 min ⁻¹
Druh produktu	Príklepová vrtačka