

**TNMG 160404, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	MS
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie