

Garant**DC.T 11T304, Typ: CB7010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	70 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Lamač triesok	SM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 240 m/min
Ďalšie použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CB7010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie