

**DC.T 11T304, Typ: KW10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 300 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AH
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie