

**Garant****Súprava na jemné vyvrtanie Ø 9,75 – 88,1 mm, Napojenie: SK40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. **Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nóniusu 0,002 mm v Ø.**

Nastavenie Ø s najmenšou obrátenou vôľou.

**Pre Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Použitie:**

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami Ø 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO **typu CC..0602...**

**Rozsah balenia:**

1 vyvrtávací hlavica: č. 237591 SK40

1 vrtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

č. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vrtacia tyč(max. dĺžka vyvrtávania): Č. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Č. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držiak otocných platničiek pre mostíky: Č. 237564 06

1 otocná platnička: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

**Náhradný diel:**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

**Odporúčanie:**

Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

**Technický opis**

Napojenie	SK40
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

**Príslušenstvo**

Vyvrtavacia tyč	237632
Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237640
Vyvrtavacia tyč	237634
Vyvrtavacia tyč	237636
Nastaviteľná vyvrtávací tyč	237642
Vyvrtávací hlava Ø 9,75 – 88,1 mm Napojenie SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Typ CU7010	260052 CU7010
Vyvrtavacia tyč	237630
Súprava bez upínača Ø 9,75 – 88,1 mm	237599