

**DNGA 150604, KBN05M, Typ: ME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 255629 ME     |
| GTIN             | 4960664599073 |
| Trieda položky   | 25H           |

**Popis****Prevedenie:**

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**. MultiEdge; 2, príd. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

**Technický opis**

|  |                  |
|--|------------------|
| Podmienka rezu                         | kontinuálne      |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 0,2 mm    |
| Prevedenie rezných hrán                | ME               |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm           |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 120 - 200 m/min  |
| Typ                                    | KBN05M           |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie     |
| Rezný materiál                         | CBN              |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNGA 150604                           |
| Počet výmien/rezných hrán             | 2                                     |
| Atribút Názov produktu                | KBN05M                                |
| Druh produktu                         | Otočné rezné platničky na sústruženie |

### Údaje o užívateľovi

|               | Zhoda             | $V_c$ | Kód ISO |
|---------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ < 55 HRC | vhodný            |       |         |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný            |       |         |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný            |       |         |
| kontinuálne   | vhodný            |       |         |
| nepravidelná  | podmienene vhodný |       |         |
| suché         | vhodný            |       |         |