

HOLEX**Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563505 115
GTIN	4067263118589
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:****Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX.****Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:**A60R-BF.****Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Špecifikácia	A60R-BF
Popis tvaru	rovné
Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	1 mm

maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Ø kotúčov	115 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaná uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		