

**HOLEX****TK stopkové frézy, TiAlN6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2010 6
GTIN	4067263119340
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

Konštrukčné rozmery podľa DIN 6527.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	6 mm
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Celková dĺžka L	57 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	6 mm
Šírka rohového skosenia pri $45^\circ$	0,1 mm
Posuv $f_z$ pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Dĺžka britov $L_c$	14 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Tolerancia menovitého $\varnothing$	e8
Obsah	10
Posuv $f_z$ pre orezávanie v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Počet zubov Z	4

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	230	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	30	S
GG(G)	vhodný	220	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		

---

## Príslušenstvo

TK stopkové frézy 6

202770 6