

**Garant****SCGT 09T302, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 09T302
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie