

**Garant****Upichovacia doštička, HB90356mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273500 6
GTIN	4067263118787
Trieda položky	21J

**Popis****Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,3 mm
Šírka zápichu w	6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

**Údaje o užívatelovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		