

**WNGA 080404, KBN25M, Typ: MET****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255686 MET
GTIN	4960664530038
Trieda položky	25H

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2, príp. 3 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,3 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Prevedenie rezných hrán	MET
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 180 m/min
Typ	KBN25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNGA 080404
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	KBN25M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
kontinuálne	podmienene vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	podmienene vhodný		
suché	vhodný		