

**Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302, Typ: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238310 20
GTIN	4047109082366
Trieda položky	24J

**Popis****Prevedenie:**

Vhodné výrobky: č. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M a 268878 BK8425.

**Upozornenie:**

**Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavicom B301.** Vhodné otočné rezné doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

**Technický opis**

vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301	39; 44
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TO.X 06T1..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 6IP
Hrubé prestavenie S	3,5 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	37,5 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
6IP

674252 6IP

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP

239653 6IP