

**Nástavec KOMET® na jemné vyvrtávanie M302, Typ: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238310 30
GTIN	4047109082373
Trieda položky	24J

Popis**Prevedenie:**

Vhodné výrobky: č. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 a 268887 K10.

Upozornenie:

Použitie s vhodnou jemnou nastavovacou hlavickou B301. Vhodné otočné rezná doštičky W30 ľavé a W30/W57 v neutrálnej verzii.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239653 8IP3
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TO.X 0902..
vhodné pre jemnú nastavovaciu hlavicu č. 238301	47; 56
Hrubé prestavenie S	5 mm
Vonkajší Ø D ₁	16 mm
Úžitková dĺžka L ₁	45 mm
Druh produktu	Vyvrtávací nástroj

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
8IP

674252 8IP

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP3

239653 8IP3

Čepel' 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50