


Garant**Keramické brúsne teliesko trojuholník, hrubý, Typ: 0606T****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	501505 0606T
GTIN	4067263129561
Trieda položky	58F

Popis**Prevedenie:**

Keramické brúsivá (korundové brúsne zrno viazané v keramike) sú **najčastejšie používané vibračné brúsivá** a s **univerzálnym použitím. Veľmi vysoká hustota a abrazívny účinok.**

Vysokovýkonná konštrukcia pre **krátke časy obrábania**. Nízka vlastná abrázia, dlhá životnosť.

Použitie:

Na **rýchle odhroťovanie, zaoblenie** hrán a na **postup pred leštením ocele, nehrdzavejúcej ocele** a iných **zliatin ocele**. Vhodné aj na hrubé opracovanie plastov a neželezných kovov s rizikom rýchlejšieho zanesenia brúsneho kotúča a zníženia brúsneho účinku.

Trojuholníkový tvar patrí do kategórie **najstabilnejšej verzie** s najdlhšou životnosťou. Ideálne na **opracovanie hrubých hrán** obrobkov s **jednoduchou geometriou**.

Technický opis

Dĺžka	6 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Popis tvaru	trojuholník
Výška	6 mm
Séria	GMT

Brúsivo	Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	hrubý
Obsah	3 kg
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		