

Brúska (35 litrov) s transportným vozíkom GMT2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Trieda položky	51B

Popis

Prevedenie:

Mobilná bubnová leštička GMT35 kompaktnej konštrukcie, na automatizované finišovanie a konečnú úpravu **malých až stredných výrobných dávok**.

- **Výkonný motor.**
- **Ocelový žlab (35 l) s 15 mm hrubou polyuretánovou vrstvou.**
- **Integrovaná separovacia stanica na automatickú separáciu obrobkov a brúsneho/leštiaceho média.**
- **Uzatvorená cirkulácia vody s úpravou vody.**
- **Ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky.**
- **Možnosť naprogramovania individuálnych krokov obrábania.**
- **Hluk tlmiace ochranné kryty stroja.**
- **Kolieska na spodnej strane uľahčujúce prepravu.**

Použitie:

Prednostne určená na **odihlenie sústružených a frézovaných dielcov**, ako aj obrobkov vyrobených **3D-tlačou**. Vhodná pre **kovy** a **umelé hmoty**. Následné kroky, ako **leštenie** a **čistenie** patria taktiež do výkonového spektra stroja.

Rozsah balenia:

1 × bubnová leštička s integrovanou separovacou stanicou, cirkuláciou vody a riadiacim systémom PLC, 1 × prepravný vozík (č. 918558 TNB1), 2 × box na uschovanie, malý (č. 964486 EF4220), 1 × box na uschovanie, veľký (č. 964486 EF4320), 2 × deliaca stena (hliník, umelá hmota), 2 × odmerka, 1 × ručná lopatka, 3 × separovacie sito s rôznymi rastrami otvorov.

Technický opis

Rozsah otáčok	3000 min ⁻¹
Sieťová frekvencia	50 Hz
Objem Koryto	2 l
Vnútorňá hĺbka Koryto L ₂	85 mm
Šírka stroja B ₁	400 mm
Dĺžka stroja L ₁	750 mm
Príkonn	50 W
Sieťové napätie	230 V
Celková hmotnosť	20 kg
Druh produktu	Vibračný dokončovací stroj