


HOLEX

Presný kuželovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s nerovnomerným delením 90°, TiAlN, Vonkajší Ø Dc: 4,3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG1582 4,3
GTIN	4067263133131
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Ako č. 150182

Všetky záhlbníky s 3 reznými hranami, radiálne podbrúsené.

Drážky na odvod triesok brúsené z plného materiálu.

- **Presné výsledky obrábania pri manuálnom a strojovom používaní.**
- **Beh bez chvenia v dôsledku extrémne nerovnakého rozstupu rezných hrán pre atraktívne povrchy.**
- **Optimálna životnosť nástroja vďaka vysoko výkonnej povrchovej úprave TiALN.**
- **Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému odvádzaniu triesok.**
- **Atraktívny pomer cena/výnos.**

Použitie:

Presný kuželový záhlbník pre zhotovovanie hladkých kuželových zahĺbení.

Technický opis

Celková dĺžka L	40 mm
Vonkajší Ø	4,3 mm
Ø stopky D _s	4 mm
Tolerancia stopky	h9

najhlbší Ø záhlbníka pre otvory od	1,3 mm
Počet rezných hrán Z	3
Posuv f v oceli < 500 N/mm ²	0,07 mm/ot,
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Členenie záhlbníkových rezov	nerovnaké
Norma	DIN 335 C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Steel
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	75	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	70	N
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	40	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	8	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	18	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	15	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	12	S
GG(G)	vhodný	20	K

CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Presný kužeľovitý záhlbník HOLEX Pro Steel s
nerovnomerným delením 90° Vonkajšie Ø Dc 4,3

150182 4,3