

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilný závitník pre bežné štandardné použitia. Kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Profil závitov bronzovej farby.

Technický opis

Ø stopky D _s	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø závit	8 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Veľkosť závit	M8

Norma	DIN 371
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Druh závitů	M
Hĺbka závitů	20 mm
Počet napínacích drážok	3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	Clever Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

